

Düsentabelle

Düsen- größe	0002 1602 2502	0003 1503 2503	0004 1504 2504	0004,5 1504,5 2504,5	0005 1505 2505	0005,5 1505,5 2505,5	0006 1506 2506	0006,5 1506,5 2506,5	0007 1507 2507	0007,5 1507,5 2507,5	0008 1508 2508	0008,5 1508,5 2508,5	0009 1509 2509	0010 1510 2510	gröÙe
Ø	0,91	1,09	1,19	1,27	1,35	1,4	1,47	1,52	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,9	Ø
20	2	3,1	4,2	4,5	5	5,6	6	6,6	7,1	7,6	8	8,5	9,1	10	20
30	2,5	3,7	5,2	5,5	6,2	7,1	7,4	8	8,6	9,3	9,8	10,4	11,1	12,3	30
40	2,8	4,3	5,9	6,4	7,1	8	8,7	9,3	10,4	10,7	11,3	12,1	12,8	14,2	40
50	3,2	4,8	6,6	7,1	8	8,7	9,6	10,4	11,2	12	12,7	13,5	14,3	16	50
60	3,5	5,3	7,3	7,8	8,7	9,6	10,4	11,3	12,2	13,1	14	14,8	15,7	17,4	60
70	3,7	5,7	7,8	8,4	9,4	10,3	11,3	12,3	13,2	14,2	15,1	16	17	18,9	70
80	4	6,1	8,4	9	10	10,7	12,1	13,2	14,1	15,2	16,1	17,1	18	20,1	80
90	4,2	6,3	8,9	9,6	10,7	11,8	12,8	14	15	16,1	17,1	18,1	19,2	21,4	90
100	4,5	6,8	9,4	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	15,3	16,9	18	19,1	20,2	22,5	100
110	4,7	7,1	9,8	10,6	11,9	13	14,2	15,4	16,6	17,8	18,8	20	21,2	23,6	110
120	4,9	7,4	10,3	11	12,4	13,6	14,8	16,1	17,3	18,6	19,6	20,9	22,1	24,6	120
130	5,1	7,7	10,7	11,4	12,9	14,2	15,4	16,8	18	19,3	20,4	21,8	23	25,6	130
140	5,3	8	11	11,8	13,4	14,8	16	17,4	18,7	20,1	21,2	22,6	23,9	26,6	140
150	5,5	8,3	11,5	12,2	13,9	15,3	16,6	18	19,4	20,8	22	23,4	24,7	27,6	150
160	5,7	8,6	11,9	12,6	14,3	15,8	17,1	18,7	20	21,5	22,8	24,1	25,5	28,5	160
170	5,9	8,9	12,2	13	14,7	16,3	17,6	19,4	20,6	22,2	23,5	24,9	26,3	29,4	170
180	6	9,1	12,6	13,4	15,1	16,7	18,1	19,9	21,2	22,8	24,2	25,6	27,1	30,2	180
190	6,2	9,3	12,9	13,8	15,5	17,1	18,6	20,4	21,8	23,4	24,8	26,3	27,8	31	190
200	6,4	9,5	13,3	14,2	15,9	17,5	19,1	20,9	22,4	24,6	25,4	27	28,5	31,8	200
210	6,6	9,7	13,6	14,6	16,3	17,9	19,6	21,4	22,9	24,6	26	27,7	29,2	32,6	210
220	6,7	9,9	13,9	15	16,7	18,3	19,6	21,9	23,4	25,2	26,6	28,3	29,9	33,4	220
230	6,8	10,1	14,2	15,3	17,1	18,7	20,1	22,4	23,9	25,8	27,2	28,9	30,6	34,1	230
240	6,9	10,3	14,5	15,6	17,5	19,1	20,9	22,9	24,4	26,3	27,8	29,5	31,3	34,9	240
250	7	10,5	14,8	15,9	17,9	19,5	21,3	23,4	24,9	26,8	28,4	30,1	31,9	35,6	250
260	7,1	10,6	15,1	16,2	18,2	19,9	21,7	23,8	25,4	27,3	29	30,7	32,5	36,3	260
270	7,3	11,2	15,4	16,7	18,6	20,4	22,3	24,1	25,9	27,9	29,5	31,4	33,2	36,9	270
280	7,4	11,4	15,7	17,1	18,9	20,7	22,7	24,6	26,4	28,4	30,1	31,9	33,8	37,6	280
290	7,5	11,6	16	17,4	19,2	21,1	23,1	25	26,8	28,9	30,6	32,5	34,4	38,3	290
300	7,6	11,8	16,3	17,7	19,6	21,5	23,5	25,5	27,3	29,4	31,1	33,1	35	38,9	300

Druck und l / min. der Pumpe beachten